


压力表

MA-63-0,25

产品代号: 7169

FESTO

带显示装置, 显示单位 bar 和 psi.



技术参数

特性	值
显示范围【bar】	0 ... 0.25 bar
显示范围	0 ... 3.6 psi
符合标准	DIN EN 837-3
压力表的额定尺寸	63
安装类型	线路安装
工作介质	流体介质 气体介质
工作压力	0 ... 0.25 bar
可变负载系数	0.9
连续负载系数	0.75
测量精度等级	1,6
防护等级	IP43
介质温度	-20 ... 80 °C
环境温度	-20 ... 60 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
连接的位置	后侧中心
气动连接	G1/4
材料信息, 螺纹塞	黄铜
材料信息, 壳体	钢
材料信息, 屏幕	PMMA
产品重量	180 g
关于工作和先导介质的说明	不含乙炔 不含氧