



选择开关 HW-6-38

产品代号: 7199

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	8/6 双稳
标准额定流量	180 l/min
工作压力	0 ... 8 bar
先导类型	直接
总泄漏	1 l/h
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
额定紧固扭矩	1.7 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 10 %
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M5