


逻辑元件禁门 VLO-R-M5

订货号: 7422

FESTO



数据表

特性	值
气接口, 气口 1	M5
标准标称流量	80 l/min
工作压力	0.001 bar...6 bar
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L