


压力开关 SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

订货号: 8000033

FESTO



数据表

特性	值
材料说明	RoHS 合规
测得变量	相对压力
测量方法	气/电压力转换器
工作压力	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
开关输出	触点
开关功能	阈值, 固定迟滞
开关元件功能	转换开关
打开点	0.25 bar
打开点最大值	0.4 bar
最小开关点	0.05 bar
最大输出电流 DC	1000 mA
最小负载电流	24 V 时为 2 mA
短路电流额定值	否
工作电压范围 DC	19.2 V...30 V
反极性保护	否
电气接口	4 针 M12x1 插头 符合 EN 60947-5-2 标准 圆形结构
安装方式	拧入
气动接口	G1/8
产品重量	80 g
外壳材料	钢
电气接口材料	POM
设置选项	永久设置
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L