

# 控制线路

## NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

产品代号: 8001373

FESTO

连接至马达控制器; 另一端含单独的引线。



## 技术参数

特性	值
电连接	25针 直列式插头/另一端开放 Sub-D / -
电缆长度	3.2 m
电缆直径	7 mm
电缆结构	已屏蔽
防护等级	IP40 装配以后的状态
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
电缆外套颜色	灰色
壳体颜色	灰色