



连接电缆

NEBC-S1G25-K-2.0-N-S1G25

产品代号: 8001375

FESTO



技术参数

特性	值
电缆识别	不带标签支架
电连接	25针 直列式插头 Sub-D / Sub-D
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	25
电气接口 1, 占用的针脚/导线	25
电气接口 1, 安装方式	2 个螺丝 4-40 UNC
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	有角的
电气接口 2, 接口类型	插头插座
电气接口 2, 电缆输出	直的
电气接口 2, 接口技术	Sub-D
电气接口 2, 针脚/线的数量	25
电气接口 2, 占用的针脚/导线	25
电气接口 2, 安装方式	2 个螺丝 4-40 UNC
额定工作电压 DC	24 V
40°C时的可接受电流负载	1 A
电缆长度	2 m
电缆属性	标准
电缆直径	7 mm
电缆结构	已屏蔽
防护等级	IP40
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	0 ... 70 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
电缆外套颜色	灰色
壳体颜色	灰色