


力矩补偿器 DARD-L1-32-S

订货号: 8001412

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------|
| 规格 | 25/32 |
| 径向偏差 +/- | 2 mm |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 °C...120 °C |
| +/- 力方向上允许的最大长期负载 | 1100 N |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 螺栓材料 | 高合金钢 |
| 双耳环材料 | 高合金钢 |
| 滑移件材料 | 黄铜 |
| 锁的材料 | 弹簧钢 |