



# 单向阀

## VBNF-LBA-G18-Q6

产品代号: 8001460

FESTO



### 技术参数

| 特性                        | 值                                       |
|---------------------------|---|
| 阀功能                       | 先导控制, 单向功能                              |
| 气动连接, 气口 1                | QS-6                                    |
| 气动连接, 气口 2                | G1/8                                    |
| 先导气口21                    | QS-6                                    |
| 安装类型                      | 具有螺纹的                                   |
| 工作压力                      | 0.2 ... 10 bar                          |
| 先导压力                      | 2 ... 10 bar                            |
| 环境温度                      | -10 ... 60 °C                           |
| 材料信息, 壳体                  | PBT                                     |
| 工作介质                      | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 装配位置                      | 任意                                      |
| 驱动方式, 受控制的单向阀功能           | 气动                                      |
| 手动排气功能                    | 推                                       |
| 可摆动性                      | 360 deg/但不允许连续旋转                        |
| 整个温度范围内的工作压力              | 0.2 ... 10 bar                          |
| 标准流量 1 -> 2 从 6 到 0 bar   | 500 l/min                               |
| 标准额定流量 1 -> 2 从 6 到 5 bar | 260 l/min                               |
| 切换时间, 关闭                  | 9 ms                                    |
| 切换时间, 打开                  | 6 ms                                    |
| 关于工作和先导介质的说明              | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC                 | 2 - 中等腐蚀影响                              |
| PWIS 符合性                  | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 介质温度                      | -10 ... 60 °C                           |
| 先导介质                      | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 额定紧固扭矩                    | 6 Nm                                    |
| 额定紧固扭矩的公差                 | ± 20 %                                  |
| 产品重量                      | 27.3 g                                  |
| 材料信息, 盖子                  | ES-BE                                   |
| 材料备注                      | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 盖                   | PBT                                     |
| 材料信息, 密封                  | NBR                                     |
| 材料信息, 空心螺栓                | 锻造铝合金                                   |
| 材料信息, 释放环                 | POM                                     |