



气源处理单元 FRC-3/4-D-7-MAXI-A-MPA

产品代号: 8002350
传统型 - 不用于新项目

FESTO

输出压力 最大 7 bar, 带压力表, 40 μm 的过滤等级。
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	全自动
设计结构	过滤减压阀 带压力表 比例式标准油雾器
冷凝物最大容积	80 cm ³
过滤等级	40 μm
杯罩保护	金属保护罩
压力表	带压力表
工作压力	2 ... 12 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.4 bar
标准额定流量	8,500 l/min
工作介质	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口的空气纯净度	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:-] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	2,390 g
安装类型	线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G3/4
气动连接, 气口 2	G3/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 碗	PC