

# 减压阀 LR-1/2-D-7-MAXI-MPA

订货号: 8002371

FESTO



## 数据表

| 特性                   | 值                                        |
|----------------------|------------------------------------------|
| 规格                   | Maxi                                     |
| 系列                   | D                                        |
| 控制锁                  | 可锁定旋转手柄                                  |
| 安装位置                 | 可选                                       |
| 结构特点                 | 先导活塞减压阀                                  |
| 控制器功能                | 输出压力常数<br>带二级排气                          |
| 压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字) | 带压力表                                     |
| 工作压力                 | 0 bar...16 bar                           |
| 压力调节范围               | 0.5 bar...7 bar                          |
| 最大压力迟滞               | 0.4 bar                                  |
| 标准标称流量               | 10700 l/min                              |
| 工作介质                 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明            | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                   |
| 耐腐蚀等级 CRC            | 2 - 中等耐腐蚀能力                              |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性  | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 输出口空气纯净度等级           | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 介质温度                 | -10 °C...60 °C                           |
| 环境温度                 | -10 °C...60 °C                           |
| 产品重量                 | 1200 g                                   |
| 安装方式                 | 面板式安装<br>管式安装<br>带附件                     |
| 气接口, 气口 1            | G1/2                                     |
| 气接口, 气口 2            | G1/2                                     |
| 材料说明                 | RoHS 合规                                  |
| 底座材料                 | 压铸锌                                      |
| 密封件材料                | NBR                                      |
| 外壳材料                 | 压铸锌                                      |