


抓取模块

EHMY-RP-EGC-125-TB-HD- -

产品代号: 8004608

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 - 个别值取决于你的配置。

| 特性 | 值 |
|-----------|-----------------|
| 工作行程 | 50 ... 2,000 mm |
| 安装面要求的平整度 | 0.1 mm/m |
| 装配位置 | 水平的 |
| 设计结构 | 机电式直线模块 带齿带 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 重复精度 | ±0,08 mm |
| 持续通电率 | 100 % |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 储藏温度 | -20 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 90 % |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | 5 ... 45 °C |
| 材料备注 | 符合 RoHS |