


L型快插式螺纹接头

QSL-G1/4-8-C18

产品代号: 8005390

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	1.8 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
容器尺寸	10
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-20 ... 80 °C
最大紧固扭矩	15 Nm
产品重量	276 g
气动连接	阳螺纹 G1/4 用于气管外径 8 mm
释放环的颜色	黑色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	黄铜 镀镍
螺纹密封的材料信息	NBR
气管密封的材料信息	NBR
软管夹部分的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀