

互连模块 CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL-VL

订货号: 8022165

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	直角安装
产品重量	187 g
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝
电气接口	5 针 7/8" 圆形插头
最大电源	8 A
电源	系统电源