


电磁线圈 VACN-H1-A1-1

产品代号: 8022877

FESTO

用于14 mm 电极管, 接口样式A型, 符合 EN 175 301, 24 V DC.



技术参数

特性	值
装配位置	任意
切换位置指示器	否
最小提取时间	12 ms
持续通电率	100 %
功率系数 $\cos \{\phi\}$	0.7
线圈的特性参数	24 V DC: 11.9 W
允许的频率波动	+/- 10 %
许用压力波动	+/- 10 %
环境和介质温度的限制	-20 - 60 °C (当持续通电率较低时)
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-20 ... 50 °C
安装时的最大紧固扭矩	2 Nm
产品重量	150 g
电连接	插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 插头 符合DIN EN 175301-803 方块形结构
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	铜 钢 热塑
材料信息, 绕组	铜