


I/O模块

CDPX-EA-V2

产品代号: 8023321

FESTO



技术参数

特性	值
深度	34 mm
高度	89 mm
长度	41 mm
授权	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 85 % 非冷凝
防护等级	IP20
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	80 g
材料备注	符合 RoHS
数字输入, 编号	8
数字输入, 输入信号显示	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
数字输入, 输入电压/电流	24 V DC
数字输入, 判断为True的额定值	12 - 30 VDC
数字输入, 判断为False的额定值	0 V
数字输入, 电绝缘	是
数字输出, 编号	7
数字输出, 触点	1 个继电器
数字输出, 输出电压	12 - 30 V DC
数字输出, 输出电流	0,5 A
数字输出, 电绝缘	是
数字输出, 短路保护	是
数字输出, 过载防护	是