


# 底座

## VMPA14-IC-AP-1

产品代号: 8023666

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	24.4 mm
长度	107.3 mm
宽度尺寸	14.9 mm
工作压力 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
工作压力	3 ... 8 bar
先导压力MPa	0.3 ... 0.8 MPa
先导压力	3 ... 8 bar
授权	c UL us - Recognized (OL)
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	150 g
电连接	M8 插头
底座的安装方法	带通孔
气动连接, 气口 1	M7 G1/8
气动连接, 气口 2	M7 G1/8
气动连接, 气口 3	M7 G1/8
气动连接, 气口 4	M7 G1/8
气动连接, 气口 5	M7 G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝