


# 底座

## VMPA14-IC-AP-1-EX1E

产品代号: 8023668

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	24.4 mm
长度	107.3 mm
宽度尺寸	14.9 mm
工作压力 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
工作压力	3 ... 8 bar
先导压力MPa	0.3 ... 0.8 MPa
先导压力	3 ... 8 bar
授权	c UL us - Recognized (OL)
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 EX 指令 符合英国 RoHS 指令
EU以外的防爆认证	EPL Gc (GB)
ATEX 类气体	II 3G
燃爆防护型气体	Ex ec IIC T4 Gc X
符合防爆要求的环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	150 g
电连接	M8 插头
底座的安装方法	带通孔
气动连接, 气口 1	M7 G1/8
气动连接, 气口 2	M7 G1/8
气动连接, 气口 3	M7 G1/8
气动连接, 气口 4	M7 G1/8
气动连接, 气口 5	M7 G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝