

轴套
VMPAC-ZAH-36
产品代号: 8025282

FESTO



技术参数

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
最大紧固扭矩	1.7 Nm
产品重量	5.9 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 支架	不锈钢