


气路板 VABM-B10-30-G34-3-P53-E

订货号: 8026357

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	32 mm
安装位置	可选
最大阀位数量	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	1011 g
安装方式	通过安装支架
气接口, 气口 1	G3/4
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金