


气(电)源板
VABF-B10-30-P1-G38
产品代号: 8026433

FESTO



技术参数

特性	值
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩	6 Nm
产品重量	40 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 供给板	压铸铝