

电磁线圈 VACN-N-A1-16B

订货号: 8029134

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
持续通电率	100%
绝缘材料等级	F
漆包线的绝缘材料等级	F
线圈的特性参数	110 V AC : 50 Hz, 抓取功率 5.2 VA, 保持功率 3.1 VA 110 V AC : 60 Hz, 启动功率 4.2 VA, 保持功率 2.5 VA
抗电涌性	2.5 kV
污染等级	3
允许的电压波动	+/- 10 %
海事分类	参见证书
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
证书签发机构	DNV TAA000011J
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	95 g
电气接口	类型 A 符合 DIN EN 175301-803 标准
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	聚合物 钢
电触头材料	黄铜
线圈材料	铜