


电磁线圈

VACN-N-A1-3A

产品代号: 8029135

FESTO

用于电枢系统 FN, 接口样式A型, 符合 EN 175 301, 230V AC/50-60 Hz.



技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
持续通电率	100 %
绝缘等级	F
经过珐琅处理后的绝缘等级	F
线圈的特性参数	230 V AC: 50 Hz, 提动功耗 6.2 VA, 保持功耗 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, 提动功耗 4.9 VA, 保持功耗 2.9 VA
电泳强度	4 kV
污染等级	3
许用压力波动	+/- 10 %
海事分类	看证书
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
认证签发部门	DNV TAA000011J
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 60 °C
产品重量	95 g
电连接	插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	塑料的 钢
材料信息, 电气触片	黄铜
材料信息, 绕组	铜