


电磁线圈 VACN-N-A1-1-EX2-N

订货号: 8029136

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
持续通电率	100%
绝缘材料等级	F
漆包线的绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	24 V DC; 2.1 W
允许的电压波动	+/- 10 %
海事分类	参见证书
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记 (见合格声明)	根据 UK EX 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
防爆	区 2 (ATEX) 2 区 (UKEX) 区 22 (ATEX) 22 区 (UKEX)
证书签发机构	DNV TAA000011J
ATEX 气体类别	II 3G
ATEX 防尘类别	II 3D
气体防爆阻燃类型	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
防尘防爆阻燃类型	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
防爆环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-20 °C...60 °C
产品重量	95 g
电气接口	类型 A 符合 DIN EN 175301-803 标准
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	聚合物 钢

特性	值
电触头材料	黄铜
线圈材料	铜