


# 电磁线圈

## VACN-N-K1-3A-EX4-M

产品代号: 8029141

FESTO

用于电枢系统 FN, 3m 电缆, 230 V AC/50-60 Hz, 经过封装.



### 技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
持续通电率	100 %
绝缘等级	F
经过珐琅处理后的绝缘等级	H
线圈的特性参数	230 V AC: 50/60 Hz, 功耗 : 2.1 VA
许用压力波动	+/- 10 %
海事分类	看证书
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令 符合英国 RoHS 指令
EU 以外的防爆认证	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
认证签发部门	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex mb IIC T6 Gb
燃爆防护型粉尘	Ex mb tb IIIC T80°C Db
符合防爆要求的环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 50 °C
产品重量	353 g
电连接	电缆
电缆直径	7 mm
电缆长度	3 m
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	塑料的 钢
材料信息, 绕组	铜