

电磁线圈 VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

订货号: 8029146

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 驱动方式 | 电控 |
| 安装位置 | 可选 |
| 持续通电率 | 100% |
| 绝缘材料等级 | H |
| 漆包线的绝缘材料等级 | H |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 4.6 W |
| 允许的电压波动 | +/- 10 % |
| 海事分类 | 参见证书 |
| 欧盟境外防爆认证 | I类, 1子类 (CA) I类, 1区 (US) I类, 2区 (CA) II类, 1区 (CA) II类, 1子类 (US) III类, 1子类 (CA) III类, 1区 (US) EPL Gb (US) |
| 防爆 | I类, 1子类 (CA) I类, 1区 (US) I类, 2子类 (CA) II类, 1子类 (CA) II类, 1子类 (US) III类, 1子类 (CA) III类, 1区 (US) 区 1 (US) |
| 证书签发机构 | CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936 |
| 气体防爆阻燃类型 | AEx m II T4 Ex m II T4 |
| 防爆环境温度 | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -20 °C...60 °C |
| 产品重量 | 207 g |
| 电气接口 | 电缆 |

| 特性 | 值 |
|------|----------|
| 电缆长度 | 0.61 m |
| 安装方式 | 通过滚花螺母 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 聚合物 钢 |
| 线圈材料 | 铜 |