



垂直气源板 VMPA2-VSP-0

产品代号: 8029486

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|------------------------------|
| 宽度尺寸 | 21 mm |
| 工作压力 MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 先导压力MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 先导压力 | 3 ... 8 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 70 g |
| 气动连接, 气口 1 | G1/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 供给板 | PA-加强 |