



垂直气源板

VMPA2-VSP-QS5/16

产品代号: 8029491

FESTO



技术参数

特性	值
宽度尺寸	21 mm
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
先导压力MPa	0.3 ... 0.8 MPa
先导压力	3 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	85 g
气动连接, 气口 1	QS-5/16
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 供给板	PA-加强