


# T形螺纹接头

## NPFC-T-2R18-G18-MMF

产品代号: 8030259

FESTO



### 技术参数

| 特性         | 值                           |
|------------|-----------------------------|
| 材料信息, 螺纹接头 | 镀镍黄铜                        |
| 包装数量       | 10                          |
| 工作压力       | -0.95 ... 50 bar            |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 1 – 低腐蚀影响                   |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B1/B2-L           |
| 环境温度       | -20 ... 150 °C              |
| 产品重量       | 23.2 g                      |
| 气动连接, 气口 1 | R1/8                        |
| 气动连接, 气口 2 | G1/8                        |
| 材料备注       | 符合 RoHS                     |