

# 扩展 NPFC-E1-2G14-FM

订货号: 8030299

FESTO



## 数据表

特性	值
螺纹接头材料	镀镍黄铜
包规格	10
工作压力	-0.95 bar...50 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 °C...150 °C
产品重量	25.4 g
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
材料说明	RoHS 合规