

变径气嘴 NPFC-R-G12-G38-MF

订货号: 8030312

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 螺纹接头材料 | 镀镍黄铜 |
| 包规格 | 10 |
| 工作压力 | -0.95 bar...50 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 °C...150 °C |
| 产品重量 | 22.1 g |
| 气接口, 气口 1 | G1/2 |
| 气接口, 气口 2 | G3/8 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |