


电磁线圈

VACF-B-B2-7A

产品代号: 8030805

FESTO

B型连接样式, 工业标准, 48 V AC/50-60 Hz



技术参数

特性	值
装配位置	任意
符合标准	IEC 61010-1
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	48 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 3.9 VA, 保持功耗2.7 VA
许用压力波动	+/- 10 %
授权	c UL us - Recognized (OL)
海事分类	看证书
认证签发部门	DNVGL-TAA000011J
环境和介质温度的限制	-20 - 50 °C
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 ... 50 °C
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 60 °C
产品重量	55.3 g
电连接	插头样式B型, 符合EN 175301-803 符合工业标准(11 mm)
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA 钢
材料信息, 电磁线圈	铜 钢 热塑
材料信息, 绕组	铜