

表面光 SBAL-C6-A-NR

产品代号: 8031160
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
授权	RCM Mark
工作距离	100 - 300 mm
照明类型	平板光
光的类型	红外线 LED 清除
波长	860 nm
电连接	12-针 2x M12 插头
触发电平	等级 10 V ... UB
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 10 %
残余纹波	10 %
连续操作时的电流消耗	90 mA
间断性操作时的电流消耗	100 mA
设备串联时的最大数量	4
极性容错保护	对于所有的电接口
连续操作时的环境温度	0 ... 50 °C
间断性操作时的环境温度	0 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 60 °C
防护等级	IP67
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
产品重量	60 g
安装类型	夹入燕尾槽 带附件
材料信息, 壳体	ABS-加强
材料备注	符合 RoHS