

环形灯

SBAL-C6-R-R-D

产品代号: 8031162
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
授权	RCM Mark
工作距离	100 - 300 mm
照明类型	环形灯
光的类型	减小系数 LED 漫射
波长	630 nm
电连接	12-针 2x M12 插头
触发电平	等级 18 V ... UB
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 5 %
残余纹波	5 %
连续操作时的电流消耗	290 mA
间断性操作时的电流消耗	290 mA
设备串联时的最大数量	2
极性容错保护	对于所有的电接口
连续操作时的环境温度	0 ... 35 °C
间断性操作时的环境温度	0 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 60 °C
防护等级	IP67
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
产品重量	150 g
安装类型	带安装支架
材料信息, 壳体	铝 阳极氧化处理
材料备注	符合 RoHS