

传感器导轨 DASP-F5-50-100-A-SR-S1-2


产品代号: 8031587
将被停止供应的产品

适合于铰链气缸DFAW.

将停止供货的产品，

供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|-----------------|
| 尺寸 | 50 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 传感器条 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 最大紧固扭矩 | 2.9 Nm |
| 0 mm行程时的基本重量 | 127.8 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 1.4 g |
| 安装类型 | 带通孔和螺丝 |
| 材料信息，型材 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息，螺丝 | 高合金钢 |