


# 底座

## VABS-S1-1S-G38

产品代号: 8032642

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	48 mm
基于标准	ISO 5599-1
驱动类型	电气的
密封原则	软性
装配位置	任意
工作压力 MPa	0 ... 1.6 MPa
工作压力	0 ... 16 bar
先导压力MPa	0 ... 1 MPa
先导压力	0 ... 10 bar
适合真空	是
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	230 g
安装类型	通过M5螺钉的通孔
先导气口12/14	G1/8
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 2	G3/8
气动连接, 气口 3	G3/8
气动连接, 气口 4	G3/8
气动连接, 气口 5	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝