


端板 VABE-S1-2LZ-N34

订货号: 8032665

FESTO



数据表

特性	值
宽度	44 mm
排气功能	通过节流板
基于标准	ISO 5599-1
工作压力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
适用于真空	是
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...50 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 °C...50 °C
产品重量	360 g
安装方式	通过用于 M6 螺钉的通孔
先导气口 12/14	1/4 NPT
气接口, 气口 1	3/4 NPT
气接口, 气口 3	3/4 NPT
气接口, 气口 5	3/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
端板材料	压铸铝