


端板

VABE-S1-2L-N34

产品代号: 8032667

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|---|
| 宽度 | 44 mm |
| 排气功能 | 通过节流板 |
| 基于标准 | ISO 5599-1 |
| 工作压力 MPa | 0 ... 1 MPa |
| 工作压力 | 0 ... 10 bar |
| 适合真空 | 是 |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU low 电压 指导原则 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储藏温度 | -20 ... 60 °C |
| 介质温度 | -10 ... 50 °C |
| 先导介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 环境温度 | -10 ... 50 °C |
| 产品重量 | 360 g |
| 安装类型 | 通过M6螺钉的通孔 |
| 气动连接, 气口 1 | 3/4 NPT |
| 气动连接, 气口 3 | 3/4 NPT |
| 气动连接, 气口 5 | 3/4 NPT |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 端板 | 压铸铝 |