


安装件

NEAU-A-N8-1

产品代号: 8032868

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	1
设计	用于T-槽
安装类型	夹在 T-槽中 平行或垂直于 T型槽 可以从上方插入到槽内
环境温度	-25 ... 85 °C
储藏温度	-25 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 沟槽螺母	镀镍黄铜