

# 安装件 NEAU-A-N8-2

订货号: 8032869

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	2
设计	用于 T 型槽
安装方式	嵌入 T 型槽 与 T 形槽平行且成直角 可从槽的上方插入
环境温度	-25 °C...85 °C
储存温度	-25 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
外壳材料	加强型聚酰胺
螺钉材料	高合金不锈钢
沟槽螺母材料	镀镍黄铜