



被动式导向轴 ELFA-RF-80- -

产品代号: 8037968

FESTO

在多轴应用时，用于支持力和扭矩能力。



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
工作行程	50 ... 7,000 mm
尺寸	80
装配位置	任意
导向	滚轮导向
设计结构	导向
最大加速度	50 m/s ²
最高速度	10 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
转动面积矩 2nd 度ly	269.84E+03 mm ⁴
转动面积矩 2nd 度lz	1,018.5E+03 mm ⁴
最大输出力Fy	800 N
最大输出力Fz	800 N
最大的空位移阻抗	40 N
最大扭矩Mx	30 Nm
加润滑油的间隔, 和距离有关	10,000 km
0 mm行程时的基本重量	4,280 g
每10 mm 行程所增加的重量	47.13 g
安装类型	带附件
材料信息, 型材	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 封闭带	不锈钢带
材料信息, 导向	钢
材料信息, 滑块	锻造铝合金 阳极氧化处理