



被动导向轴 ELFA-KF-70- -

订货号: 8037970

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	50 mm...5000 mm
规格	70
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	导轨
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	5 m/s
持续通电率	100%
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
区域 I _y 的第二力矩	146050 mm ⁴
区域 I _z 的第二力矩	459290 mm ⁴
最大力 F _y	1500 N
最大力 F _z	1850 N
最大空转运行传输电阻	11 N
最大力矩 M _x	16 Nm
最大力矩 M _y	132 Nm
最大力矩 M _z	132 Nm
润滑间隔取决于工作距离	1000 km
滑块重量	790 g
附加滑块的重量	790 g
0 mm 行程的基本重量	2220 g
每 10 m 行程的附加重量	38 g
安装方式	带附件
型材材料	精制铝合金 阳极氧化处理
材料说明	RoHS 合规
防尘带材料	不锈钢条
导向滑块材料	不锈钢
导轨材料	不锈钢

特性	值
滑块材料	精制铝合金 阳极氧化