


# 箱体穿透式输送

## NEFU-D12G4-R3DW4

产品代号: 8040457

FESTO



### 技术参数

特性	值
长度	40,1 mm
符合标准	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
安装类型	经过紧固
电接口 1	直列式插座, M12x1, 4 针, D编码
电接口 2	直角式插座, RJ45, 4 针
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	2 A
电涌强度	0.8 kV
传输特性	符合第5大类, EN 50173, 等级 D 符合第5大类, ISO/IEC 11801, 等级 D
防护等级	IP20 IP65 IP67
环境温度	-5 ... 60 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	镀镍黄铜 PA 牙铸锌
壳体颜色	黑色
材料信息, 电气触片	黄铜 镀金