


单向阀

VABF-L1-10H-H2

产品代号: 8047364

FESTO



技术参数

特性	值
阀规格	10 mm
阀功能	先导控制, 单向功能
工作压力 MPa	0.05 ... 0.8 MPa
工作压力	0.5 ... 8 bar
授权	c UL us - Recognized (OL)
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 ... 60 °C
产品重量	0.4 g
安装类型	带塞子
材料备注	符合 RoHS