


真空发生器 OVEL

产品代号: 8049045

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 - 个别值取决于你的配置。

特性	值
额定尺寸, 拉瓦尔喷管	0.45 ... 0.95 mm
装配位置	任意
排放器特性	较高的吸气流量 高度真空 标准
过滤等级	40 µm
手控装置	推
集成功能	喷射器脉冲, 电气 流量控制阀 压力传感器 压力传感器 电控开关阀 过滤器 开放式消声器
设计结构	T-形
切换元件功能	N/C 或 N/O 触点, 可切换
阀功能	关闭的
额定工作压力	0.4 MPa
额定工作气压	4 bar
额定工作压力(psi)	58 psi
工作电压范围 DC	21.6 ... 26.4 V
持续通电率	100 %
开关输出	PNP/NPN, 可转换
线圈的特性参数	24 V DC: 1 W
授权	c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 ... 50 °C
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	39 ... 100 g
压力测量范围	-0.1 ... 0.1 MPa -1 ... 1 bar -14.5 ... 14.5 psi
气动连接, 气口 1	共用管线 用于气管外径 3 mm 用于气管外径 4 mm 用于气管外径 6 mm
材料信息, 连接螺纹	POM
材料备注	符合 RoHS

特性	值
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 接收器喷嘴	POM
材料信息, 过滤器	POM
材料信息, 壳体	PA-加强
材料信息, 螺丝	钢
材料信息, 发射器喷嘴	锻造铝合金