


气路板

OABM-P-G3-10-8

产品代号: 8049143

FESTO



技术参数

特性	值
设备位置的编号	8
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩	3.3 Nm
最小紧固扭矩	0.3 Nm
产品重量	118.6 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	锻造铝合金