


# 气路板

## OABM-P-G3-15-2

产品代号: 8049144

FESTO



### 技术参数

特性	值
设备位置的编号	2
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩	3.3 Nm
最小紧固扭矩	0.3 Nm
产品重量	59.6 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	锻造铝合金