

单向滚轮杠杆 VAOM-R4-20-D2-52

订货号: 8049236

FESTO



数据表

特性	值
宽度	20 mm
驱动方式	机械
安装位置	运动面
结构特点	单向滚轮杠杆, 带闲置复位
先导类型	直接
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	螺钉夹紧
材料说明	RoHS 合规
安装连接件材料	镀锌钢