

# 平行组件 EAMM-U-60-S38-57AC-91

产品代号: 8058946

FESTO

适合于电驱动器。



## 技术参数

| 特性         | 值                      |
|------------|------------------------|
| 尺寸         | 60                     |
| 装配位置       | 任意                     |
| 最高速度       | 6,000 1/min            |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B2-L         |
| 储藏温度       | -25 ... 60 °C          |
| 相对空气湿度     | 0 - 95 %               |
| 防护等级       | IP40                   |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C          |
| 质量惯性力矩     | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| 无负载时的驱动扭矩  | 0.07 Nm                |
| 可传递扭矩      | 3 Nm                   |
| 产品重量       | 1,150 g                |
| 接口代码, 驱动器  | S38                    |
| 接口代码, 马达输入 | 57AC                   |
| 材料备注       | 符合 RoHS                |