


# 平行安装组件 EAMM-U-145-D80-126AA-188

订货号: 8059069

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	145
安装位置	可选
最大转速	4000 1/min
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	2270 kgmm <sup>2</sup>
与负载无关的摩擦扭矩	2 Nm
可传递的扭矩	9.5 Nm
产品重量	12000 g
接口代码, 驱动器	D80
接口代码, 电机输入	126AA
材料说明	RoHS 合规