


快速连接插座

NPHS-D6-P-G14F

产品代号: 8059271

FESTO



技术参数

特性	值
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
标准额定流量	1,800 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	124 g
气动连接, 气口 1	阴螺纹 1/4
材料备注	符合 RoHS